


Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма А, сквозная резьба

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Позиционирующие втулки образуют точку крепления для болтовых элементов управления и фиксации, которые можно зафиксировать здесь надежно и точно.

В позиционирующих втулках для датчика состояния находится зажимная гайка для фиксации датчика Ø 3 на втулке.

Датчик позволяет электронике запрашивать наличие болта в позиционирующей втулке.

При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится элемент управления или фиксации.

Материал:

Позиционирующая втулка из стали или нержавеющей стали 1.4034.

Зажимная гайка из латуни.

Исполнение:

Позиционирующая втулка:
закаленная и вороненая сталь.

Закаленная и чистая нержавеющая сталь.

Зажимная гайка, никелированная.

Указание:

Адаптировано под держатели K0638.

Зажимная гайка поставляется в разобранном виде.

Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.

Применение:

Позиционирующие втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение элемента управления или фиксации в требуемом месте.

Например, при настройке формата упаковочных машин.

Монтаж:


Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси.

При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния,
форма А, сквозная резьба

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал основы	D	D1	D3	H	H3	T	T1	SW1	SW2
K1840.103101	A	Сквозная резьба	Сталь	3	M10x1	3	12	4	7	4	3	5
K1840.104101	A	Сквозная резьба	Сталь	4	M10x1	3	12	4	7	4	4	5
K1840.105121	A	Сквозная резьба	Сталь	5	M12x1,5	3	15	4	11	4	5	5
K1840.106121	A	Сквозная резьба	Сталь	6	M12x1,5	3	15	4	11	4	6	5
K1840.108161	A	Сквозная резьба	Сталь	8	M16x1,5	3	20	4	15,5	6	8	5
K1840.110161	A	Сквозная резьба	Сталь	10	M16x1,5	3	20	4	15,5	6	10	5
K1840.112201	A	Сквозная резьба	Сталь	12	M20x1,5	3	25	4	19	6	12	5
K1840.116241	A	Сквозная резьба	Сталь	16	M24x2	3	32	4	25	8	16	5
K1840.1103101	A	Сквозная резьба	нержавеющая сталь	3	M10x1	3	12	4	7	4	3	5
K1840.1104101	A	Сквозная резьба	нержавеющая сталь	4	M10x1	3	12	4	7	4	4	5
K1840.1105121	A	Сквозная резьба	нержавеющая сталь	5	M12x1,5	3	15	4	11	4	5	5
K1840.1106121	A	Сквозная резьба	нержавеющая сталь	6	M12x1,5	3	15	4	11	4	6	5
K1840.1108161	A	Сквозная резьба	нержавеющая сталь	8	M16x1,5	3	20	4	15,5	6	8	5
K1840.1110161	A	Сквозная резьба	нержавеющая сталь	10	M16x1,5	3	20	4	15,5	6	10	5
K1840.1112201	A	Сквозная резьба	нержавеющая сталь	12	M20x1,5	3	25	4	19	6	12	5
K1840.1116241	A	Сквозная резьба	нержавеющая сталь	16	M24x2	3	32	4	25	8	16	5