


Натяжные салазки короткие для конструкционной системы зажима**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

инструментальная сталь.

Исполнение:

закаленный и шлифованный (HRC 55 ±2).

Указание:

Натяжные салазки можно крепить на разных системах.

1. Боковая натяжная кромка для комплекта прижимных скоб. Прижимные скобы могут крепиться в любом положении.
2. Сквозные отверстия для винтов с цилиндрической головкой по DIN
3. Один выравнивающий паз с 18H7 на столах с Т-образными пазами.
4. Калибровочные отверстия Ø 12F7 и Ø 16F7 для растровых систем с расстоянием между отверстиями 50 мм.

Технические данные:

Необходимо учитывать максимальное зажимное усилие, а также момент затяжки соответствующей системной ширины для серий K1828, K1829 и K1830.

Применение:

Короткие натяжные салазки позволяют выполнять фиксацию в ограниченных пространственных условиях. Прецизионное зубчатое зацепление гарантирует очень точное позиционирование фиксированных колодок. За счет бокового масштабирования натяжных салазок каждое положение фиксированных колодок можно документировать и идентично воспроизводить при повторе. В боковых резьбовых отверстиях можно закрепить упоры.


Преимущества:

Универсальное применение.

С несколькими короткими натяжными салазками можно использовать в различных ситуациях.

Натяжные салазки короткие для конструкционной системы зажима

Чертежи



Обзор изделий

Натяжные салазки короткие для конструкционной системы зажима

Номер заказа	B	подходят для системной ширины	L	H	L1	L2	L3	L4	L7	L8	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	H5	D1	D2	D3	D4
K1747.050130	50	50	130	50	100	40	100	77	1,5	0,5	28	19	36	18	10	22	10	10	16	12	20	M6	M6
K1747.072140	72	72	140	72	100	40	100	77	2	0,7	42	30	58	18	14	30	15	15	22	16	26	M6	M6
K1747.100148	100	100	148	72	100	40	100	77	2,5	0,85	58	45	86	18	14	30	15	15	22	16	26	M8	M6