

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

По своему принципу действия клиновые зажимы подходят для многоместных установок.

Клиновые поверхности позволяют достигать больших усилий зажима.

Клиновые зажимы могут использоваться по выбору для зажима в комбинации с многоместными тисками или в резьбовых отверстиях и Т-образном пазе.

При вкручивании зажимного болта оба зажимных сегмента сдвигаются в направлении наружу и прижимают заготовки к неподвижным упорным губкам приспособления для обработки.

За счет вырезанного в двойном клине продольного паза обеспечивается возможность перемещения клиновых зажимов и компенсации допусков.

Ход смещения: M12 = $\pm 1,0$ мм, M16 = $\pm 1,5$ мм.

Материал:

Двойной клин и зажимные сегменты, цементируемая сталь.

Исполнение:

Двойной клин и зажимные сегменты, закаленные и фосфатированные.

Указание:

Два крепежных отверстия на зажимных поверхностях позволяют установить дополнительно накладные планки для оптимальной глубины зажатия заготовки.

Объем поставки:

Клиновой зажим.

Крепежный болт.

Указание на чертеже:

Форма А: зажимные поверхности гладкие

Форма В: зажимные поверхности рифленые


Форма С: с уступом

Форма D: с технологическим припуском

Форма Е: с зажимными штифтами

Зажимы клиновидные из стали, с разными плоскостями зажима

Чертежи



Обзор изделий

Зажимы клиновидные из стали

Номер заказа	Форма	Тип формы	L	L	B	H	B1	B2	H1	H2	H3	H5	H6
			мин.	макс.									
K1748.0500112	A	гладкая	44,5	50,5	50	25	30	-	12,5	-	3,5	-	-
K1748.0720112	A	гладкая	61	68	72	39,7	44	-	21,3	-	3,5	-	-
K1748.0720116	A	гладкая	61	68	72	39,7	44	-	21,3	-	3,5	-	-
K1748.1000116	A	гладкая	71,5	81,5	100	42,6	64	-	21,6	-	5	-	-
K1748.0500212	B	рифлёный	44,5	50,5	50	25	30	-	12,5	-	3,5	-	-
K1748.0720212	B	рифлёный	61	68	72	39,7	44	-	21,3	-	3,5	-	-
K1748.0720216	B	рифлёный	61	68	72	39,7	44	-	21,3	-	3,5	-	-
K1748.1000216	B	рифлёный	71,5	81,5	100	42,6	64	-	21,6	-	5	-	-
K1748.0502312	C	Уступ 2 мм	50,5	56,5	50	25	30	-	12,5	2	3,5	-	-
K1748.0505312	C	Уступ 5 мм	50,5	56,5	50	25	30	-	12,5	5	3,5	-	-
K1748.0722316	C	Уступ 2 мм	67	74	72	39,7	44	-	21,3	2	3,5	-	-
K1748.0725316	C	Уступ 5 мм	67	74	72	39,7	44	-	21,3	5	3,5	-	-
K1748.1002316	C	Уступ 2 мм	77,5	87,5	100	42,6	64	-	21,6	2	5	-	-
K1748.1005316	C	Уступ 5 мм	77,5	87,5	100	42,6	64	-	21,6	5	5	-	-
K1748.0500412	D	с припуском на обработку	54,5	60,5	50	25	30	-	12,5	-	3,5	-	-
K1748.0720412	D	с припуском на обработку	71	78	72	39,7	44	-	21,3	-	3,5	-	-
K1748.0720416	D	с припуском на обработку	71	78	72	39,7	44	-	21,3	-	3,5	-	-
K1748.1000416	D	с припуском на обработку	81,5	91,5	100	42,6	64	-	21,6	-	5	-	-
K1748.0500512	E	со штифтами	54	60	50	25	30	18	12,5	-	3,5	9	4,75
K1748.0720512	E	со штифтами	70,2	77,6	72	39,7	44	27	21,3	-	3,5	9	4,75
K1748.0720516	E	со штифтами	70,2	77,6	72	39,7	44	27	21,3	-	3,5	9	4,75
K1748.1000516	E	со штифтами	80,5	90,5	100	42,6	64	40	21,6	-	5	9	4,75

Номер заказа	Форма	Тип формы	D	Z	Зажимное усилие макс.,кН	Момент затяжки макс. Нм
			внутренняя резьба	Винт с цилиндрической головкой DIN 912		
K1748.0500112	A	гладкая	M5	M12x25	30	85
K1748.0720112	A	гладкая	M6	M12X40	30	85
K1748.0720116	A	гладкая	M6	M16X40	50	150
K1748.1000116	A	гладкая	M8	M16X40	50	150
K1748.0500212	B	рифлёный	M5	M12x25	30	85

Зажимы клиновидные из стали, с разными плоскостями зажима

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	D внутренняя резьба	Z Винт с цилиндрической головкой DIN 912	Зажимное усилие макс.,кН	Момент затяжки макс. Нм
K1748.0720212	B	рифлёный	M6	M12X40	30	85
K1748.0720216	B	рифлёный	M6	M16X40	50	150
K1748.1000216	B	рифлёный	M8	M16X40	50	150
K1748.0502312	C	Уступ 2 мм	M5	M12x25	30	85
K1748.0505312	C	Уступ 5 мм	M5	M12x25	30	85
K1748.0722316	C	Уступ 2 мм	M6	M16X40	50	150
K1748.0725316	C	Уступ 5 мм	M6	M16X40	50	150
K1748.1002316	C	Уступ 2 мм	M8	M16X40	50	150
K1748.1005316	C	Уступ 5 мм	M8	M16X40	50	150
K1748.0500412	D	с припуском на обработку	M5	M12x25	30	85
K1748.0720412	D	с припуском на обработку	M6	M12X40	30	85
K1748.0720416	D	с припуском на обработку	M6	M16X40	50	150
K1748.1000416	D	с припуском на обработку	M8	M16X40	50	150
K1748.0500512	E	со штифтами	M5	M12x25	30	85
K1748.0720512	E	со штифтами	M6	M12X40	30	85
K1748.0720516	E	со штифтами	M6	M16X40	50	150
K1748.1000516	E	со штифтами	M8	M16X40	50	150