


Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

С помощью распределителя тросов Боудена можно объединить три троса Боудена. Например, два упорных штифта могут управляться только одним исполнительным элементом. Благодаря реверсивному варианту применения упорный штифт также может управляться двумя исполнительными элементами. Достаточно потянуть за один из двух исполнительных элементов, чтобы зафиксировать упорный штифт.

Два крепежных отверстия под винты с потайной головкой обеспечивают гибкий монтаж. Благодаря ширине корпуса и расположению крепежных отверстий монтаж на алюминиевый профиль толщиной 40 мм легко выполняется с помощью пазовых сухарей M8.

Материал:

Корпус и каретка из термопласта.

Регулировочные винты и резьбовой ниппель из латуни.

Шестигранные гайки и винты крепления к корпусу, из нержавеющей стали.

Указание для заказа:

Упорный штифт с дистанционным управлением и исполнительный элемент заказываются отдельно.

Трос Боудена между исполнительным элементом и распределителем тросов заказывается отдельно.

Указание:

При прокладке тросов Боудена необходимо учитывать следующие моменты: длина свободного конца троса может изменяться из-за действия различных факторов, а именно, угла прокладки, радиуса изгиба и нагрузки. Поэтому длина контропоры (оболочка) после прокладки троса Боудена должна быть подогнана с помощью прилагаемого установочного винта. Одновременно с помощью установочного винта настраивается предварительное натяжение системы тросов Боудена.

При прокладке тросов необходимо учитывать следующее: минимальный радиус изгиба не должен быть меньше значения $R = 65 \text{ мм}$. Радиус меньше этого значения может привести к увеличению износа и трения.

Даже кратковременное уменьшение радиуса ниже минимального во время монтажа может привести к повреждению оболочки. Кроме того, оболочка рассчитана на нажимные усилия. При сильном натяжении внутренняя спираль растягивается и повреждается.

Монтаж:

Открыть корпус и закрепить нижнюю часть винтами с потайной головкой в предусмотренном положении. Провести тросы Боудена через регулировочные винты и закрепить их в каретке распределителя тросов. Для этого можно дополнительно использовать поставляемые в комплекте резьбовые ниппели. Отрегулировать люфт троса Боудена с помощью регулировочных винтов. Надеть крышку корпуса и зафиксировать ее с помощью прилагаемых винтов. После того как тросы проложены и закреплены, люфт тросов Боудена необходимо окончательно отрегулировать.

Объем поставки:

Корпус распределителя тросов, каретка.

Регулировочный винт M6 x 34 мм, 3 шт.

Распределитель тросов Боудена для упорных штифтов с дистанционным управлением


Описание товара/фотография продукта

Шестигранная гайка М6, 6 шт.
Резьбовой ниппель $\varnothing 5 \times 7$ мм, 2 шт.

Указание на чертеже:

- 1) Корпус, нижняя часть
- 2) Корпус, верхняя часть
- 3) Каретка
- 4) Регулировочный винт
- 5) Контргайка
- 6) Резьбонакатные винты
- 7) Резьбовой ниппель

Чертежи



Распределитель тросов Бодена для упорных штифтов с дистанционным управлением

Обзор изделий

Распределитель тросов Бодена для упорных штифтов с дистанционным управлением

Номер заказа	A	B	B1	B2	D	D1	D2	H	H1	L	L1	SW1	SW2	Ход S
K2042.306240101	77	40	20	14	6,6	3	7	20	10	110	11,5	8	10	24