


Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма В, внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Инструментальная или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Сталь закалённая и шлифованная.

Нержавеющая сталь, шлифованная и кольчезеризованная.


Указание:

Установочные штифты со сферической посадочной поверхностью облегчают установку, поскольку их форма специально разработана для этого процесса. Склонность к заклиниванию, так же называемая эффектом выдвигающих ящиков, возникающая вследствие установки стыкуемой детали под углом или наличия сил, действующих не по оси штифта, минимизируется благодаря использованию сферы и кривизне примыкающей поверхности (см. также схему стыковки 1).

Указание на чертеже:

- 1) Внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием
- 2) Внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием
- 3) Внутренняя резьба, двусторонняя, со сквозным отверстием

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	материал	Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Отверстие под резьбу
K0351.2002	инструментальная сталь	2	20	14	20	14	20	5	M5	10	R 5	Глухое отверстие
K0351.2202	инструментальная сталь	2	22	16	22	16	22	5,5	M5	10	R 5,5	Глухое отверстие
K0351.2502	инструментальная сталь	2	25	18	25	18	25	6	M5	10	R 6	Глухое отверстие
K0351.52002	нержавеющая сталь	2	20	14	20	14	20	5	M5	10	R 5	Глухое отверстие

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма В, внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием

Обзор изделий
