

Описание товара/фотография продукта**Описание****Материал:**

Нержавеющая сталь.

Исполнение:

Шлифованные функциональные поверхности.

Указание:

Компенсирующие зажимные болты UNILOCK предназначены для зажима и позиционирования заготовок и устройств.

Зажимные болты можно соединить со съемным элементом на болтах и адаптировать к различным базовым модулям.

С помощью типа формы направления X можно компенсировать расстояние между центральными осями на ± 1 мм в одном направлении.

С помощью типа формы направления XY можно компенсировать расстояние между центральными осями на ± 1 мм во всех направлениях.

С помощью компенсирующих зажимных болтов UNILOCK в сочетании с крепежными болтами M10 можно достичь зажимного усилия до 35 000 Н.

Дополнительные зажимные болты того же типоразмера можно найти в K0967, K1471, K0968 и K0967 с резьбовой шпилькой.

Монтаж:

См. монтажный контур.

Преимущества:

Возможна компенсация расстояния между центральными осями на ± 1 мм во одном/во всех направлениях.

Объем поставки:


1 компенсирующий зажимной болт UNILOCK с крепежным болтом.

Указание на чертеже:

- 1) точность повторения < 0,05 мм
- 2) компенсация расстояния между центральными осями ± 1 мм
- 3) Монтажный контур

Компенсирующий зажимной болт UNILOCK, типоразмер 80 мм

Чертежи



Обзор изделий

Компенсирующий зажимной болт UNILOCK, типоразмер 80 мм

Номер заказа	Тип формы	Форма	D	D1	G	H	H1	H2	H3	H4	H5
K1974.1402503101	Направление X	A	39,5	25	M10	35,1	14	2,9	3,5	18	23
K1974.1402503102	Направление XY	A	39,5	25	M10	35,1	14	2,9	3,5	18	23