

Зажимной рычаг, из цинка, с внешней резьбой и усилителем зажимного усилия, с блестящим хромированием, с резьбовой вставкой из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта



**Вывод из зацепления
путем поднятия**



Описание

Описание продукта:

Для зажимных рычагов с встроенным усилителем зажимного усилия можно увеличить усилие зажима на 75 % по сравнению со стандартными зажимными рычагами.

Кроме того, это изделие можно рекомендовать для использования людьми с ограниченным физическим усилием от руки (например, в реабилитационных центрах) для получения сравнимых зажимных усилий с меньшими физическими затратами. Для отпускания зажатого зажимного рычага также требуется незначительное физическое усилие от руки.

Увеличение зажимного усилия достигается благодаря встроенному упорному игольчатому роликоподшипнику, который при зажатии подвергается незначительному поверхностному трению о неподвижную прилегающую поверхность. Закаленные прилегающие шайбы рассчитаны на высокие зажимные усилия, а подшипник обеспечивает продолжительный срок службы благодаря высокой допускаемой нагрузке.

Зажатая деталь может использоваться более бережно благодаря большой неподвижной опорной поверхности. В данном случае применение плоской шайбы больше не требуется.

Благодаря модульной конструкции возможна поставка многочисленных специальных исполнений.

Материал:

Рукоятка литье из цинкового сплава DIN EN 12844.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.

Исполнение:

Рычаг блестящим хромированием.
Стальные части вороненые.
Упорные игольчатые роликоподшипники с закаленными и шлифованными прилегающими шайбами.

Приведение в действие:

Рукоятка зафиксирована в недействующем состоянии зубчатым венцом на резьбовой вставке. При подъеме рукоятки она переходит в позицию и снова фиксируется под действием силы упругости пружины в зубчатом венце.

Применение:

Машиностроение, приборостроение и строительство сооружений, реабилитационные центры.

Преимущества:

Значительное увеличение усилия зажима при том же моменте затяжки.
Качественный упорный игольчатый роликоподшипник с высокой допускаемой нагрузкой и продолжительным сроком службы.
Неподвижная опорная поверхность сберегает деталь.

По запросу:

Прочие цвета и длины резьбы.


Зажимной рычаг, из цинка, с внешней резьбой и усилителем зажимного усилия, с блестящим хромированием, с резьбовой вставкой из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	X	D2	H	H2	H3	H4	A	A1	B	L
K1599.2086X10	серебристый	с блестящим хромированием	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	10
K1599.2086X20	серебристый	с блестящим хромированием	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	20
K1599.2086X30	серебристый	с блестящим хромированием	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	30
K1599.2086X40	серебристый	с блестящим хромированием	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	40
K1599.3106X15	серебристый	с блестящим хромированием	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	15
K1599.3106X30	серебристый	с блестящим хромированием	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	30
K1599.3106X40	серебристый	с блестящим хромированием	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	40
K1599.3106X50	серебристый	с блестящим хромированием	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	50
K1599.4106X20	серебристый	с блестящим хромированием	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	20
K1599.4106X30	серебристый	с блестящим хромированием	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	30
K1599.4106X40	серебристый	с блестящим хромированием	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	40
K1599.4106X50	серебристый	с блестящим хромированием	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	50
K1599.5126X20	серебристый	с блестящим хромированием	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	20
K1599.5126X30	серебристый	с блестящим хромированием	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	30
K1599.5126X40	серебристый	с блестящим хромированием	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	40
K1599.5126X50	серебристый	с блестящим хромированием	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	50