


Плоские зажимы с эксцентриком

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Форма А с установочным штифтом.

Форма В без установочного штифта.

Форма С без установочного штифта с зажимным рычагом.

Материал:

Углеродистая сталь.

Исполнение:

вороненная.

Указание:

В случае формы С зажимной рычаг можно выровнять с шагом 30° удобным для пользователя способом, ослабив для этого установочный штифт.

Монтаж:

См. чертеж (форма А).

Преимущества:


- Компактное, плоское исполнение
- Быстрый и простой зажим сборочных деталей

Указание на чертеже:


- 1) Начальная позиция зажатия
- 2) Конечная позиция зажатия
- 3) Установочный штифт

Плоские зажимы с эксцентриком

Чертежи




Указание по монтажу:



Плоские зажимы с эксцентриком

Чертежи



Обзор изделий

Плоские зажимы с эксцентриком

Номер заказа	Форма	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	R	SW	Ход S	Зажимное усилие, кН	Усилие от руки FH - Н	Момент затяжки макс. Нм
K1696.00130	A	32	24	5	24	-	4,5	4	-	5	4	3	2	2	-	-	-	21	19	10	-	3	0,8	1,3	-	2,1
K1696.10400	B	45	38	8	36	-	5,2	-	-	10	-	6	3	5	-	-	-	33,5	30,5	15	-	6	1	4	-	10
K1696.10600	B	70	60	12	55	-	8,2	-	-	15	-	9	5	7	-	-	-	50	46	22	-	10	2	6	-	27
K1696.20600	C	70	60	12	55	12	8,2	19	M5x5	15	-	9	5	7	30	46	18	50	46	22	100	-	2	6	280	-
K1696.20400	C	45	38	8	36	8	5,2	13	M4x4	10	-	6	3	5	20	30	12	33,5	30,5	15	63	-	1	4	170	-

