

Tornillos con ojo DIN 580

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero de cementación 1.1141, acero inoxidable 1.4301 o acero inoxidable 1.4401.

Versión:

forjado en estampa.

Indicación:

Para tareas de carga y elevación con altos requisitos de seguridad (construcción de máquinas, mecanismos de carga, topes).


La marca CE está grabada en el tornillo con ojo.

F2 Capacidad de carga inferior a máx. 45° por tornillo con ojo.

A petición:

Certificado de conformidad.

Planos



Nuestros productos

Tornillos con ojo DIN 580

Referencia	Material del cuerpo de base	Llave del acero	Superficie cuerpo de base	D1	L	D2	D3	D4	E	H	K	M	F1 máx. kN	F2 máx. kN
K0767.08	acero	1.1141	acabado natural	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95
K0767.10	acero	1.1141	acabado natural	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
K0767.12	acero	1.1141	acabado natural	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
K0767.16	acero	1.1141	acabado natural	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
K0767.20	acero	1.1141	acabado natural	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
K0767.24	acero	1.1141	acabado natural	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7
K0767.008	acero	1.1141	cincado mediante procedimiento galvánico	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95
K0767.010	acero	1.1141	cincado mediante procedimiento galvánico	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
K0767.012	acero	1.1141	cincado mediante procedimiento galvánico	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
K0767.016	acero	1.1141	cincado mediante procedimiento galvánico	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
K0767.020	acero	1.1141	cincado mediante procedimiento galvánico	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
K0767.024	acero	1.1141	cincado mediante procedimiento galvánico	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7
K0767.108	acero inoxidable	1.4301	-	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95

Tornillos con ojo DIN 580

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Llave del acero	Superficie cuerpo de base	D1	L	D2	D3	D4	E	H	K	M	F1 máx. kN	F2 máx. kN
K0767.110	acero inoxidable	1.4301	-	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
K0767.112	acero inoxidable	1.4301	-	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
K0767.116	acero inoxidable	1.4301	-	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
K0767.120	acero inoxidable	1.4301	-	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
K0767.124	acero inoxidable	1.4301	-	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7
K0767.208	acero inoxidable	1.4401	-	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95
K0767.210	acero inoxidable	1.4401	-	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
K0767.212	acero inoxidable	1.4401	-	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
K0767.216	acero inoxidable	1.4401	-	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
K0767.220	acero inoxidable	1.4401	-	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
K0767.224	acero inoxidable	1.4401	-	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7