


Prismas verticales

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero para temple y revenido.


Versión:

Bruñido.

Superficies prismáticas y superficies de apoyo pulidas.

Prismas verticales

Planos



Nuestros productos

Prismas verticales

Referencia	A	B Ø para tornillo de ajuste	C mín.	C máx.	C Ø de comprobación	D	E	F	Tornillo de ajuste correspondiente
K0819.60512063	63	12 F7	15	80	50±0,003	32	95,071	$C/2 \times \sqrt{2} + 34,716$	K0815.112065
K0819.60512075	75	12 F7	15	100	70±0,003	32	124,142	$C/2 \times \sqrt{2} + 39,645$	K0815.112065
K0819.60516063	63	16 F7	15	80	50±0,003	25	95,071	$C/2 \times \sqrt{2} + 34,716$	K0815.116065
K0819.60516075	75	16 F7	15	100	70±0,003	25	124,142	$C/2 \times \sqrt{2} + 39,645$	K0815.116065