

## Dispositivos de sujeción plano

### Descripción del artículo/Imágenes del producto



### Descripción

#### Material:

Acero para temple y revenido.

#### Versión:

Endurecido (33-39 HRC) y bruñido.

#### Indicación:



Con estos dispositivos de sujeción planos se pueden, sobre todo, sujetar piezas de trabajo bajas con óptimos resultados.

Elemento de sujeción con efecto de tracción hacia abajo.



Elemento de sujeción y pieza de retención compactos, integrados en una misma unidad.

#### Indicación sobre el dibujo:



La medida L1 se refiere al estado de sujeción.



### Planos



#### Indicación de instalación



(Las mordazas generan tracción hacia abajo)

- ① Presión horizontal contra la pieza de trabajo
- ② La presión vertical impide el levantamiento de la pieza de trabajo

## Dispositivos de sujeción plano

### Nuestros productos

#### Dispositivos de sujeción plano

| Referencia | Forma | B  | B1 | D1 | D2 | G  | H | H1 | H2 | J   | L  | L1 | L2 | T | Fuerza de sujeción máx. kN | Par de apriete máx. Nm |
|------------|-------|----|----|----|----|----|---|----|----|-----|----|----|----|---|----------------------------|------------------------|
| K1168.104  | A     | 15 | 5  | 4  | 4  | M4 | 7 | 3  | 5  | 2   | 23 | 12 | 8  | 6 | 2                          | 2,7                    |
| K1168.105  | A     | 19 | 7  | 5  | 5  | M5 | 9 | 4  | 6  | 2,5 | 28 | 14 | 10 | 7 | 3                          | 5,4                    |
| K1168.204  | B     | 15 | 5  | 4  | 4  | M4 | 7 | -  | 5  | 2   | 20 | 9  | 8  | 6 | 2,5                        | 2,7                    |
| K1168.205  | B     | 19 | 7  | 5  | 5  | M5 | 9 | -  | 6  | 2,5 | 25 | 11 | 10 | 7 | 3,5                        | 5,4                    |