

Bisagras de fundición inyectada de cinc

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Bisagra de fundición inyectada de cinc.
Eje de acero inoxidable.

Versión:

Bisagra tratada al chorro, cromada o negra.
Eje con acabado natural.

Indicación:

Bisagras para puertas interiores.
Las bisagras se pueden instalar a la derecha o a la izquierda.

*En estos puntos hay perforaciones de la cara inferior que se pueden taladrar del todo en caso necesario.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.


Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.

Accesorios:

Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642 (K0708).

Bisagras de fundición inyectada de cinc

Planos



Nuestros productos

Bisagras de fundición inyectada de cinc

Referencia	Forma	Color del cuerpo de base	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	B1	D1	H	Ángulo de apertura	S	F1 N	F2 N
K1897.0504004011	A	cromado	40	12,5	12,5	20	20	-	-	40	25	5,3	9	180°	5	3650	2000
K1897.0504004021	A	negro	40	12,5	12,5	20	20	-	-	40	25	5,3	9	180°	5	3650	2000
K1897.0605005011	A	cromado	50	15	15	25	25	-	-	50	30	6,3	11,5	180°	6	3650	2000
K1897.0605005021	A	negro	50	15	15	25	25	-	-	50	30	6,3	11,5	180°	6	3650	2000
K1897.0607605011	A	cromado	76	28	28	38	38	-	-	50	30	6,5	11,5	270°	6	3650	900
K1897.0607605021	A	negro	76	28	28	38	38	-	-	50	30	6,5	11,5	270°	6	3650	900
K1897.0606305011	A	cromado	63	15	28	25	38	-	-	50	30	6,5	11,5	270°	6	4400	850
K1897.0606305021	A	negro	63	15	28	25	38	-	-	50	30	6,5	11,5	270°	6	4400	850
K1897.0806006011	A	cromado	60	18	18	30	30	-	-	60	36	8,4	15	180°	8	4500	4500
K1897.0806006021	A	negro	60	18	18	30	30	-	-	60	36	8,4	15	180°	8	4500	4500
K1897.0607606021	A	negro	76	28	28	38	38	-	-	60	36	6,5	15	270°	8	3650	2000
K1897.0809006011	A	cromado	90	18	45	30	60	-	23*	60	36	8,4	15	270°	8	5500	2500
K1897.0809006021	A	negro	90	18	45	30	60	-	23*	60	36	8,4	15	270°	8	5500	2500
K1897.0812006011	A	cromado	120	45	45	60	60	23*	23*	60	36	8,4	15	270°	8	5500	1300
K1897.0812006021	A	negro	120	45	45	60	60	23*	23*	60	36	8,4	15	270°	8	5500	1300
K1897.0607606012	B	cromado	76	28	28	38	38	18	18	60	36	6,5	15	270°	8	4500	4500
K1897.0607606022	B	negro	76	28	28	38	38	18	18	60	36	6,5	15	270°	8	4500	4500

