


Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из эластичной сплошной резины, для алюминиевых профилей, форма А

Описание товара/фотография продукта



Подшипниковый узел поворотного венца:



Описание

Материал:

Корпус, листовая сталь.

Колеса из эластичной сплошной резины.

Диски колес, полиамид 6.

Исполнение:

Листовая сталь, оцинкованная, с синим пассивированием и без содержания Cr6.

Эластичная сплошная резина, серая.

Полиамид 6, черный.

Указание:

Две специально разработанные крепежные пластины обеспечивают практически универсальные возможности адаптации под любой алюминиевый профиль. В стандартный ассортимент входят поворотные и неподвижные ролики различного типа со стопором или без него.

Ролики отличаются высокой химической устойчивостью ко многим агрессивным средам.

Обод колеса выполнен из высококачественной эластичной сплошной резины, твердость которой составляет 55° по Шору А. Она наносится на диск колеса из полиамида методом вулканизации. Благодаря высокому качеству резиновой смеси обод колеса отличается незначительным сопротивлением качению и качанию. За счет толстого и мягкого слоя обода ролики совершенно безопасны для напольного покрытия и поглощают шум.

Применение:


Ролики с ободом из эластичной сплошной резины используются, прежде всего, там, где решающую роль играет демпфирование вибрации и ударов при транспортировке таких грузов, как жидкости или керамика, а также чувствительных электронных измерительных приборов.

Диапазон температур:

-20°C - +80°C

Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из эластичной сплошной резины, для алюминиевых профилей, форма А

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	B	B1	D	D1	H	L	L1	Установка колеса	Допустимая нагрузка, кг	Вариант крепления	Обозначение
K2335.101000321	A	32	40	100	8,5	136	120	80	шарикоподшипник	78	Сопрягаемая плита	Ролик
K2335.101250321	A	32	40	125	8,5	161	120	80	шарикоподшипник	78	Сопрягаемая плита	Ролик