

Cilindros de apoio excêntricos

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição


Material:

Aço especial de corte rápido.

Versão:

peça temperada e brunida.
Superfície de apoio retificada.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Cilindros de apoio excêntricos

| Código do artigo | A | B | C | D | E |
|------------------|-----|----|---|----|-----|
| | | | Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | | |
| K0822.08016 | 16 | 25 | M8 | 7 | 3,5 |
| K0822.08020 | 20 | 25 | M8 | 7 | 3,5 |
| K0822.08025 | 25 | 25 | M8 | 7 | 3,5 |
| K0822.08032 | 32 | 25 | M8 | 7 | 3,5 |
| K0822.08040 | 40 | 25 | M8 | 7 | 3,5 |
| K0822.08050 | 50 | 25 | M8 | 7 | 3,5 |
| K0822.10020 | 20 | 32 | M10 | 9 | 5 |
| K0822.10025 | 25 | 32 | M10 | 9 | 5 |
| K0822.10032 | 32 | 32 | M10 | 9 | 5 |
| K0822.10040 | 40 | 32 | M10 | 9 | 5 |
| K0822.10050 | 50 | 32 | M10 | 9 | 5 |
| K0822.10063 | 63 | 32 | M10 | 9 | 5 |
| K0822.12020 | 20 | 40 | M12 | 7 | 7 |
| K0822.12025 | 25 | 40 | M12 | 12 | 7 |
| K0822.12032 | 32 | 40 | M12 | 12 | 7 |
| K0822.12040 | 40 | 40 | M12 | 12 | 7 |
| K0822.12050 | 50 | 40 | M12 | 12 | 7 |
| K0822.12063 | 63 | 40 | M12 | 12 | 7 |
| K0822.12080 | 80 | 40 | M12 | 22 | 7 |
| K0822.12100 | 100 | 40 | M12 | 22 | 7 |
| K0822.12125 | 125 | 40 | M12 | 22 | 7 |
| K0822.16025 | 25 | 50 | M16 | 8 | 10 |

Cilindros de apoio excêntricos

Visão geral dos artigos

| Código do artigo | A | B | C Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | D | E |
|------------------|-----|----|--|----|----|
| K0822.16032 | 32 | 50 | M16 | 15 | 10 |
| K0822.16040 | 40 | 50 | M16 | 15 | 10 |
| K0822.16050 | 50 | 50 | M16 | 15 | 10 |
| K0822.16063 | 63 | 50 | M16 | 15 | 10 |
| K0822.16080 | 80 | 50 | M16 | 35 | 10 |
| K0822.16100 | 100 | 50 | M16 | 35 | 10 |
| K0822.16125 | 125 | 50 | M16 | 35 | 10 |