


Grampo de compressão

Descrição do artigo/Imagens dos produtos




Fixação com força
de aperto para baixo




Grampo
de compressão

Fixação vertical



Grampo
de compressão

Fixação horizontal



Elemento de encaixe

Ao montar um elemento de encaixe
no cilindro de fixação, trave o eixo com
uma chave de duas bocas para que
ele não sofra forças de torção.

Descrição

Material:

Came em aço ferramenta.

Eixo e cabo em aço temperado.

Botão bola em duroplástico PF 31.

Versão:

Came e eixo endurecidos e brunidos.

Cabo brunido.

Botão bola preto.

Indicação:

* Força manual admissível para a alça.


Acessórios:

Manivela padrão K0915.

Manivela aparafusável com restrição de torque K0916.

Grampo de compressão

Desenhos



Visão geral dos artigos

Grampo de compressão

Código do artigo	Versão 1	A mín.	A máx.	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	Força de aperto N	Força manual FH N
K0914.252500	sem cabo	25	26,7	25	23	16	10	1,7	M4 x 6	M4x6	-	15	123°	12	-	3000	150*
K0914.252501	com cabo	25	26,7	25	23	16	10	1,7	M4 x 6	M4x6	20	15	123°	12	69,5	3000	150*
K0914.323200	sem cabo	32	34,5	32	30	20	13	2,5	M6 x 9	M6 x 9	-	19,5	135°	15	-	4000	200*
K0914.323201	com cabo	32	34,5	32	30	20	13	2,5	M6 x 9	M6 x 9	25	19,5	135°	15	103	4000	200*