



Olhais de suspensão esféricos autotravantes

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço.

Botão de pressão de alumínio.

Versão:

Aço, revestimento de fosfato de manganês.

Indicação:

Olhais de suspensão esféricos são utilizados como elementos rápidos e simples para o suporte de carga e atuam com manilha móvel.

Ao pressionar o botão de pressão, as esferas se destravam. Se o botão de pressão for solto, as esferas travarão com segurança.

Resistente à corrosão.

Com certificação TÜV (alemã).

As especificações X mín., F1, F2 e F3 são testadas em conformidade com a norma DIN EN 13155 e a carga de ensaio corresponde a 3 vezes a carga nominal.

Faixa de temperatura:


máx. +250 °C.

Acessórios:

Buchas de alojamento K1921/K1922.

Olhais de suspensão esféricos autotravantes

Desenhos



Visão geral dos artigos

Olhais de suspensão esféricos autotravantes

Código do artigo	D1	D2	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	X mín.	X máx.	Furo de alojamento H11	F1 kN	F2 kN	F3 kN
K1920.2108X10	8	9,35	21,5	10	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	5	8	1,5	1,2	0,5
K1920.2108X15	8	9,35	21,5	15	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	8	1,5	1,2	0,5
K1920.2108X25	8	9,35	21,5	25	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	8	1,5	1,2	0,5
K1920.2108X35	8	9,35	21,5	35	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	8	1,5	1,2	0,5
K1920.2110X15	10	11,7	21,5	15	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1920.2110X25	10	11,7	21,5	25	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1920.2110X35	10	11,7	21,5	35	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1920.2110X50	10	11,7	21,5	50	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1920.2112X15	12	14,2	21,5	15	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	12	3,5	3,2	2,8
K1920.2112X25	12	14,2	21,5	25	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8

Olhais de suspensão esféricos autotravantes

Visão geral dos artigos

Código do artigo	D1	D2	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	X mín.	X máx.	Furo de alojamento H11	F1 kN	F2 kN	F3 kN
K1920.2112X35	12	14,2	21,5	35	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8
K1920.2112X50	12	14,2	21,5	50	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8
K1920.2516X25	16	18,6	25	25	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	15	16	4,8	4,5	4,1
K1920.2516X50	16	18,6	25	50	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	35	16	4,8	4,5	4,1
K1920.2516X75	16	18,6	25	75	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	40	16	4,8	4,5	4,1
K1920.2520X50	20	24,5	30	50	19,7	36,5	52	32,6	36	56	114	1,5	25	20	10	8,5	6,5
K1920.2520X75	20	24,5	30	75	19,7	36,5	52	32,6	36	56	114	1,5	30	20	10	8,5	6,5