




Hierros de sujeción ajustables

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.

Versión:

Forma A: tratado en caliente y cincado.

Forma B: tratado en caliente y cincado.

Completo con tornillo para ranura en T DIN 787, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B.

Forma C: tratado en caliente y cincado.

Completo con tornillo prisionero DIN 6379, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B.




Indicación:

Hierros de sujeción de ajuste continuo y rápido para adaptarse a cada situación. Los hierros de sujeción presentan diferentes tipos de nariz de sujeción en sus extremos, de modo que se pueden girar como convenga para cada caso de aplicación. De este modo, los hierros se pueden utilizar tanto para el mecanizado con o sin arranque de viruta, como para el moldeado por inyección o el prensado.

Accesorios:

Alargadores de apoyo K1204

Planos



Nuestros productos

Hierros de sujeción ajustables

Hierros de sujeción ajustables

Nuestros productos

Referencia	Forma	Versión 2	B B1 D E	H Rango de sujeción	H1 H2 H3 H4 L L1 L2	Ancho de ranura	Tornillo/s de fijación	Fuerza de sujeción kN
K1165.113115	A	-	44 30 13 11	0-55	18 27 17 12 115 25 30	10-12-14	-	30
K1165.117150	A	-	55 41 17 12	0-70	20 36 21 17 150 35 36	12-14-16-18	-	40
K1165.121187	A	-	62 30 21 14	0-80	30 42 27 20 187 44 44	16-18-20-22	-	60
K1165.125235	A	-	70 30 25 17	0-100	31 51 34 24 235 60 47	20-22-24-28	-	75
K1165.125285	A	-	73 30 25 17	0-100	35 56 35 24 285 62 51	20-22-24-28	-	75
K1165.210115100	B	con tuerca cilíndrica en t	44 30 13 11	0-40	18 27 17 12 115 25 30	10	M10X100	25
K1165.212115125	B	con tuerca cilíndrica en t	44 30 13 11	0-55	18 27 17 12 115 25 30	12	M12X125	30
K1165.214115125	B	con tuerca cilíndrica en t	44 30 13 11	0-55	18 27 17 12 115 25 30	14	M12X125	30
K1165.212150160	B	con tuerca cilíndrica en t	55 41 17 12	0-70	20 36 21 17 150 35 36	12	M12X160	35
K1165.214150160	B	con tuerca cilíndrica en t	55 41 17 12	0-70	20 36 21 17 150 35 36	14	M12X160	35
K1165.216150160	B	con tuerca cilíndrica en t	55 41 17 12	0-70	20 36 21 17 150 35 36	16	M16X160	40
K1165.218150160	B	con tuerca cilíndrica en t	55 41 17 12	0-70	20 36 21 17 150 35 36	18	M16X160	40
K1165.216187200	B	con tuerca cilíndrica en t	62 30 21 14	0-80	30 42 27 20 187 44 44	16	M16X200	55
K1165.218187200	B	con tuerca cilíndrica en t	62 30 21 14	0-80	30 42 27 20 187 44 44	18	M16X200	55
K1165.220187200	B	con tuerca cilíndrica en t	62 30 21 14	0-80	30 42 27 20 187 44 44	20	M20X200	60
K1165.222187200	B	con tuerca cilíndrica en t	62 30 21 14	0-80	30 42 27 20 187 44 44	22	M20X200	60
K1165.220235250	B	con tuerca cilíndrica en t	70 30 25 17	0-100	31 51 34 24 235 60 47	20	M20X250	70
K1165.222235250	B	con tuerca cilíndrica en t	70 30 25 17	0-100	31 51 34 24 235 60 47	22	M20X250	70
K1165.224235250	B	con tuerca cilíndrica en t	70 30 25 17	0-100	31 51 34 24 235 60 47	24	M24X250	75
K1165.228235250	B	con tuerca cilíndrica en t	70 30 25 17	0-100	31 51 34 24 235 60 47	28	M24X250	75
K1165.312115100	C	con tornillo prisionero	44 30 13 11	0-30	18 27 17 12 115 25 30	-	M12X100	30
K1165.312115125	C	con tornillo prisionero	44 30 13 11	0-55	18 27 17 12 115 25 30	-	M12X125	30
K1165.312150125	C	con tornillo prisionero	55 41 17 12	0-50	20 36 21 17 150 35 36	-	M12X125	40
K1165.312150160	C	con tornillo prisionero	55 41 17 12	0-70	20 36 21 17 150 35 36	-	M12X160	40
K1165.316150125	C	con tornillo prisionero	55 41 17 12	0-40	20 36 21 17 150 35 36	-	M16X125	40
K1165.316150160	C	con tornillo prisionero	55 41 17 12	0-70	20 36 21 17 150 35 36	-	M16X160	40
K1165.320187160	C	con tornillo prisionero	62 30 21 14	0-40	30 42 27 20 187 44 44	-	M20X160	60
K1165.320187200	C	con tornillo prisionero	62 30 21 14	0-80	30 42 27 20 187 44 44	-	M20X200	60
K1165.320235200	C	con tornillo prisionero	70 30 25 17	0-70	31 51 34 24 235 60 47	-	M20X200	75
K1165.320235250	C	con tornillo prisionero	70 30 25 17	0-100	31 51 34 24 235 60 47	-	M20X250	75
K1165.324235200	C	con tornillo prisionero	70 30 25 17	0-50	31 51 34 24 235 60 47	-	M24X200	75
K1165.324235250	C	con tornillo prisionero	70 30 25 17	0-100	31 51 34 24 235 60 47	-	M24X250	75