


Porcas sextavadas DIN 934

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.

Versão:

Aço com classe de resistência 8, com superfície sem tratamento ou galvanizada.

Aço com classe de resistência 10, com superfície sem tratamento ou galvanizada.

Aço com classe de resistência 12, com superfície sem tratamento.

Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento.

Aço inoxidável A4-70, com superfície sem tratamento.

Indicação:


A classe de resistência de uma porca deve sempre ser igual ou maior do que a classe de resistência de um parafuso. Isto é, pode-se combinar parafusos com classe de resistência 8.8 com porcas com classe de resistência 8 (ou maior, mas nunca menor).

Na tabela estão retratadas as alturas máximas das porcas A máx.

Sob consulta:

Tamanhos de chaves de acordo com a norma DIN ISO 272.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Materiais	Classe de resistência	Superfície Corpo básico	D	E	H	SW
K1145.025	aço	8	superfície sem tratamento (preto)	M2,5	5,45	2	5
K1145.03	aço	8	superfície sem tratamento (preto)	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.04	aço	8	superfície sem tratamento (preto)	M4	7,66	3,2	7
K1145.05	aço	8	superfície sem tratamento (preto)	M5	8,79	4	8
K1145.06	aço	8	superfície sem tratamento (preto)	M6	11,05	5	10
K1145.08	aço	8	superfície sem tratamento (preto)	M8	14,38	6,5	13
K1145.10	aço	8	superfície sem tratamento (preto)	M10	18,9	8	17
K1145.12	aço	8	superfície sem tratamento (preto)	M12	21,1	10	19
K1145.14	aço	8	superfície sem tratamento (preto)	M14	23,9	11	22
K1145.16	aço	8	superfície sem tratamento (preto)	M16	26,76	13	24
K1145.20	aço	8	superfície sem tratamento (preto)	M20	32,95	16	30
K1145.22	aço	8	superfície sem tratamento (preto)	M22	35	18	32
K1145.24	aço	8	superfície sem tratamento (preto)	M24	39,6	19	36
K1145.27	aço	8	superfície sem tratamento (preto)	M27	45,2	22	41
K1145.30	aço	8	superfície sem tratamento (preto)	M30	50,9	24	46
K1145.33	aço	8	superfície sem tratamento (preto)	M33	55,4	26	50

Porcas sextavadas DIN 934

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Materiais	Classe de resistência	Superfície Corpo básico	D	E	H	SW
K1145.36	aço	8	superfície sem tratamento (preto)	M36	60,8	29	55
K1145.2025	aço	8	zincada	M2,5	5,45	2	5
K1145.203	aço	8	zincada	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.204	aço	8	zincada	M4	7,66	3,2	7
K1145.205	aço	8	zincada	M5	8,79	4	8
K1145.206	aço	8	zincada	M6	11,05	5	10
K1145.208	aço	8	zincada	M8	14,38	6,5	13
K1145.210	aço	8	zincada	M10	18,9	8	17
K1145.212	aço	8	zincada	M12	21,1	10	19
K1145.214	aço	8	zincada	M14	23,9	11	22
K1145.216	aço	8	zincada	M16	26,76	13	24
K1145.220	aço	8	zincada	M20	32,95	16	30
K1145.222	aço	8	zincada	M22	35	18	32
K1145.224	aço	8	zincada	M24	39,6	19	36
K1145.227	aço	8	zincada	M27	45,2	22	41
K1145.230	aço	8	zincada	M30	50,9	24	46
K1145.233	aço	8	zincada	M33	55,4	26	50
K1145.236	aço	8	zincada	M36	60,8	29	55
K1145.403	aço	10	superfície sem tratamento (preto)	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.404	aço	10	superfície sem tratamento (preto)	M4	7,66	3,2	7
K1145.405	aço	10	superfície sem tratamento (preto)	M5	8,79	4	8
K1145.406	aço	10	superfície sem tratamento (preto)	M6	11,05	5	10
K1145.408	aço	10	superfície sem tratamento (preto)	M8	14,38	6,5	13
K1145.410	aço	10	superfície sem tratamento (preto)	M10	18,9	8	17
K1145.412	aço	10	superfície sem tratamento (preto)	M12	21,1	10	19
K1145.414	aço	10	superfície sem tratamento (preto)	M14	23,9	11	22
K1145.416	aço	10	superfície sem tratamento (preto)	M16	26,76	13	24
K1145.420	aço	10	superfície sem tratamento (preto)	M20	32,95	16	30
K1145.422	aço	10	superfície sem tratamento (preto)	M22	35	18	32
K1145.424	aço	10	superfície sem tratamento (preto)	M24	39,6	19	36
K1145.427	aço	10	superfície sem tratamento (preto)	M27	45,2	22	41
K1145.430	aço	10	superfície sem tratamento (preto)	M30	50,9	24	46
K1145.433	aço	10	superfície sem tratamento (preto)	M33	55,4	26	50
K1145.436	aço	10	superfície sem tratamento (preto)	M36	60,8	29	55
K1145.304	aço	10	zincada	M4	7,66	3,2	7
K1145.305	aço	10	zincada	M5	8,79	4	8
K1145.306	aço	10	zincada	M6	11,05	5	10
K1145.308	aço	10	zincada	M8	14,38	6,5	13
K1145.310	aço	10	zincada	M10	18,9	8	17
K1145.312	aço	10	zincada	M12	21,1	10	19
K1145.314	aço	10	zincada	M14	23,9	11	22
K1145.316	aço	10	zincada	M16	26,76	13	24
K1145.320	aço	10	zincada	M20	32,95	16	30
K1145.322	aço	10	zincada	M22	35	18	32
K1145.324	aço	10	zincada	M24	39,6	19	36
K1145.327	aço	10	zincada	M27	45,2	22	41
K1145.330	aço	10	zincada	M30	50,9	24	46
K1145.333	aço	10	zincada	M33	55,4	26	50
K1145.336	aço	10	zincada	M36	60,8	29	55
K1145.506	aço	12	superfície sem tratamento (preto)	M6	11,05	5	10
K1145.508	aço	12	superfície sem tratamento (preto)	M8	14,38	6,5	13
K1145.510	aço	12	superfície sem tratamento (preto)	M10	18,9	8	17
K1145.512	aço	12	superfície sem tratamento (preto)	M12	21,1	10	19
K1145.516	aço	12	superfície sem tratamento (preto)	M16	26,76	13	24
K1145.520	aço	12	superfície sem tratamento (preto)	M20	32,95	16	30
K1145.524	aço	12	superfície sem tratamento (preto)	M24	39,6	19	36
K1145.527	aço	12	superfície sem tratamento (preto)	M27	45,2	22	41
K1145.530	aço	12	superfície sem tratamento (preto)	M30	50,9	24	46
K1145.536	aço	12	superfície sem tratamento (preto)	M36	60,8	29	55
K1145.1025	aço inoxidável A2	70	superfície sem tratamento	M2,5	5,45	2	5
K1145.103	aço inoxidável A2	70	superfície sem tratamento	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.104	aço inoxidável A2	70	superfície sem tratamento	M4	7,66	3,2	7

Porcas sextavadas DIN 934

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Materiais	Classe de resistência	Superfície Corpo básico	D	E	H	SW
K1145.105	aço inoxidável A2	70	superfície sem tratamento	M5	8,79	4	8
K1145.106	aço inoxidável A2	70	superfície sem tratamento	M6	11,05	5	10
K1145.108	aço inoxidável A2	70	superfície sem tratamento	M8	14,38	6,5	13
K1145.110	aço inoxidável A2	70	superfície sem tratamento	M10	18,9	8	17
K1145.112	aço inoxidável A2	70	superfície sem tratamento	M12	21,1	10	19
K1145.116	aço inoxidável A2	70	superfície sem tratamento	M16	26,76	13	24
K1145.120	aço inoxidável A2	70	superfície sem tratamento	M20	32,95	16	30
K1145.130	aço inoxidável A2	70	superfície sem tratamento	M30	50,9	24	46
K1145.136	aço inoxidável A2	70	superfície sem tratamento	M36	60,8	29	55
K1145.114	aço inoxidável A2	70	superfície sem tratamento	M14	23,9	11	22
K1145.122	aço inoxidável A2	70	superfície sem tratamento	M22	35	18	32
K1145.124	aço inoxidável A2	70	superfície sem tratamento	M24	39,6	19	36
K1145.127	aço inoxidável A2	70	superfície sem tratamento	M27	45,2	22	41
K1145.133	aço inoxidável A2	70	superfície sem tratamento	M33	55,4	26	50
K1145.5025	aço inoxidável A4	70	superfície sem tratamento	M2,5	5,45	2	5
K1145.603	aço inoxidável A4	70	superfície sem tratamento	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.604	aço inoxidável A4	70	superfície sem tratamento	M4	7,66	3,2	7
K1145.605	aço inoxidável A4	70	superfície sem tratamento	M5	8,79	4	8
K1145.606	aço inoxidável A4	70	superfície sem tratamento	M6	11,05	5	10
K1145.608	aço inoxidável A4	70	superfície sem tratamento	M8	14,38	6,5	13
K1145.610	aço inoxidável A4	70	superfície sem tratamento	M10	18,9	8	17
K1145.612	aço inoxidável A4	70	superfície sem tratamento	M12	21,1	10	19
K1145.614	aço inoxidável A4	70	superfície sem tratamento	M14	23,9	11	22
K1145.616	aço inoxidável A4	70	superfície sem tratamento	M16	26,76	13	24
K1145.620	aço inoxidável A4	70	superfície sem tratamento	M20	32,95	16	30
K1145.622	aço inoxidável A4	70	superfície sem tratamento	M22	35	18	32
K1145.624	aço inoxidável A4	70	superfície sem tratamento	M24	39,6	19	36
K1145.627	aço inoxidável A4	70	superfície sem tratamento	M27	45,2	22	41
K1145.630	aço inoxidável A4	70	superfície sem tratamento	M30	50,9	24	46
K1145.633	aço inoxidável A4	70	superfície sem tratamento	M33	55,4	26	50
K1145.636	aço inoxidável A4	70	superfície sem tratamento	M36	60,8	29	55