

Anneau de levage à broche autobloquante, inox

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps inox 1.4542.

Manille inox 1.4571.

Bouton pression en aluminium.

Finition :

Corps traité.

Nota :

Les anneaux de levage à broche sont des éléments porteurs simples et rapides d'utilisation dotés d'une manille mobile.

Leurs billes peuvent être déverrouillées en appuyant sur le bouton-pression.

Lorsque le bouton-pression est relâché, les billes se verrouillent en toute sécurité.

- Protection contre la corrosion et résistance aux intempéries.
- Anneau trempé à haute résistance, et donc extrêmement robuste.
- Certification TÜV.


Les valeurs X min, F1, F2 et F3 sont conformes à la norme DIN EN 13155, et la charge de test correspond à 3 fois la charge nominale.

Plage de température :


max. +250 °C.

Accessoires :

Douilles de fixation K1921/K1922.




Anneau de levage à broche autobloquante, inoxDescription de l'article/illustrations du produit



Anneau de levage à broche autobloquante, inox

Dessins



Aperçu des articles

Anneau de levage à broche autobloquante, inox

Référence	D1	D2	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	X min.	X max.	Alésage logement H11	F1 kN	F2 kN	F3 kN
K1919.12108X10	8	9,35	21,5	10	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	5	8	1,5	1,2	0,5
K1919.12108X15	8	9,35	21,5	15	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	8	1,5	1,2	0,5
K1919.12108X25	8	9,35	21,5	25	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	8	1,5	1,2	0,5
K1919.12108X35	8	9,35	21,5	35	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	8	1,5	1,2	0,5
K1919.12110X15	10	11,7	21,5	15	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1919.12110X25	10	11,7	21,5	25	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1919.12110X35	10	11,7	21,5	35	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1919.12110X50	10	11,7	21,5	50	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1919.12112X15	12	14,2	21,5	15	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	12	3,5	3,2	2,8
K1919.12112X25	12	14,2	21,5	25	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8

Anneau de levage à broche autobloquante, inox

Aperçu des articles

Référence	D1	D2	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	X min.	X max.	Alésage logement H11	F1 kN	F2 kN	F3 kN
K1919.12112X35	12	14,2	21,5	35	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8
K1919.12112X50	12	14,2	21,5	50	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8
K1919.12516X25	16	18,6	25	25	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	15	16	4,8	4,5	4,1
K1919.12516X50	16	18,6	25	50	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	35	16	4,8	4,5	4,1
K1919.12516X75	16	18,6	25	75	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	40	16	4,8	4,5	4,1
K1919.13020X50	20	24,5	30	50	19,7	36,5	52	32,6	36	56	114	1,5	25	20	10	8,5	6,5
K1919.13020X75	20	24,5	30	75	19,7	36,5	52	32,6	36	56	114	1,5	30	20	10	8,5	6,5