

Описание

Указание:

5-осевой зажим для монтажа на пластине с растром. Система зажимов позволяет производить 5-стороннюю обработку без повреждения кромки при глубине зажима не более 8 мм. Благодаря этой системе зажима возможно производить обработку при ширине 22–236 мм и расширять диапазон за счет удлинительных валов K0947, поставляемых в качестве опции.

За счет ходового вала, встроенного непосредственно под опорным ножом, на деталь распространяется зажимное усилие до 42 кН, которое, несмотря на поворот, не пропадает. Применение вывода с дисковым лезвием 4 мм позволяет обеспечить зажим с геометрическим замыканием без предварительного тиснения.


Для крепежа зажима на перфорированных пластинах с растром рекомендуется использовать пригнанные болты K0815.

В набор зажимов включено по 1 удлинительному валу длиной $L = 60$ мм и $L = 120$ мм.


* Высота зажима может быть увеличена за счет применения переходников K0941 и накладных планок K0942.

5-осевое натяжное устройство для плит с растровой сеткой

Чертежи



Зажимное усилие 5-осевого зажима



Обзор изделий

5-осевое натяжное устройство для плит с растровой сеткой

Номер заказа	Растровое расстояние	A	A1	B	B1	B2	D	H	Зажимное усилие макс., кН	вес кг
K0939.4012175	40x40 (M12)	40	160	190	148	124	12	175*	42	25,095
K0939.5012175	50x50 (M12)	50	150	190	138	114	12	175*	42	25,232
K0939.5016175	50x50 (M16)	50	150	190	134	110	16	175*	42	25

