


Зажимы плоские для Т-пазов

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

закалённые и воронёные.

Указание:

Благодаря конструкции эти плоские зажимные кулачки оптимально подходят для обработки заготовок большинства стандартных размеров. Благодаря действию заклинивания закалённые колодки зажимают одновременно вперед и вниз.


Зажимные усилия F и F_1 достигаются благодаря оптимальной конструкции и использованию макс. момента затяжки крепежных болтов.

Поставка осуществляется по 2 штуки.

Объем поставки:

- 2 плоских зажимных кулачка.
- 4 крепежных болта DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4 гайки для Т-пазов DIN 508.
- 2 шестигранные отвертки ISO 2936.

Чертежи



Обзор изделий

Зажимы плоские для Т-пазов

Номер заказа	Ширина паза	L	L1	L2	L3	B	B1	H	H1	D	F кН	F1, кН	Момент затяжки, Нм	Вид упаковки
K1229.122	12	80	39	26	3	47	40	20	2,5	M10	16	0,6	15	1 шт. = 1 пара
K1229.142	14	80	39	26	3	47	40	20	2,5	M12	22	0,9	18	1 шт. = 1 пара
K1229.162	16	80	39	26	3	47	40	20	2,5	M12	22	0,9	18	1 шт. = 1 пара
K1229.1612	16	100	46	34	4	60	50	25	3	M14	32	1,2	25	1 шт. = 1 пара
K1229.182	18	100	46	34	4	60	50	25	3	M16	36	1,4	36	1 шт. = 1 пара
K1229.202	20	100	46	34	4	60	50	25	3	M16	36	1,4	36	1 шт. = 1 пара
K1229.222	22	140	65	50	5	95	78	30	4	M20	36	1,4	45	1 шт. = 1 пара
K1229.242	24	140	65	50	5	95	78	30	4	M20	36	1,4	45	1 шт. = 1 пара
K1229.282	28	140	65	50	5	95	78	30	4	M24	40	1,6	55	1 шт. = 1 пара

