


Фрикционные шарниры, легко регулируемые, 40/40 тип В**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Корпус: алюминиевая отливка.

Вставки и фрикционный вал: сталь.

Защитное кольцо и чехлы: пластмасса.

Крепежные пластины с пазами: алюминиевая отливка.

Болты, шайбы и пазовые сухари: сталь.

Исполнение:

Корпус: с порошковым покрытием цвета «алюминий».

Вставки и фрикционный вал: без покрытия.

Защитное кольцо и чехлы: аналог RAL 7042.

Крепежные пластины с пазами: порошковое покрытие цвета «алюминий».

Болты, шайбы и пазовые сухари, оцинкованные.

Указание:

Фрикционные шарниры для установки отдельных поворотных кронштейнов с помощью алюминиевых профилей. Фрикционные шарниры отличаются регулируемым моментом сил трения. Сопротивление трения можно плавно отрегулировать установочным винтом. Возможность поворота на 360°. Шаг сетки 40 мм.

Соединительная сторона может быть навинчена на паз профиля вдоль или поперек, при этом ось трения располагается под прямым углом к профилю. Сторона фрикционного шарнира может располагаться на профиле вдоль, поперек или с торца. Для торцевого монтажа в отверстии с отбором керна должна быть резьба M8 (глубиной не менее 15 мм). При монтаже на ровных поверхностях входящие в комплект поставки крепежные пластины с пазами не требуются.

Максимальная нагрузка от момента M составляет 45 Нм.

Объем поставки:

1 фрикционный шарнир

2 чехла

2 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (для пазового сухаря)

2 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (для стержневого отверстия)

2 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x35 (для зажима)


2 винта 8-FSt

2 крепежные пластины с пазами

2 пазовых сухаря, паз 10 - M8

Фрикционные шарниры, легко регулируемые, 40/40 тип В

Чертежи



Обзор изделий

Фрикционные шарниры, легко регулируемые, 40/40, тип В

Номер заказа	Тип	Ширина паза	М Нм
K2165.1	В	10	45