

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 6675 Н, форма А

Описание товара/фотография продукта



**Описание**

**Материал:**

Сталь.

**Исполнение:**

Сталь оцинкованная.


Полимерная ручка маслостойкая.

**Указание:**

Зажимные устройства могут быть зафиксированы в открытом и закрытом положениях рукоятки.

Поэтому они могут активироваться движением на себя или от себя.

**Чертежи**



**Обзор изделий**

Номер заказа	Форма	A	A1	B	B1	B5	C1	D	D1	H	Ход S	L	L1	L2	M	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - Н	Зажимное усилие F1 Н	Крепежная сила F2 Н
K2289.022501	A	35	52,4	41,4	57,2	5	25,4	6,7	12,6	75	32	125,5	53,3	30,2	M8x50	183°	60	1300	2250
K2289.038001	A	41,4	58,8	41,4	57,2	5	31,8	8,3	15,9	95,7	42	157,2	78	40	M10x50	183°	100	1800	3800
K2289.066751	A	50,8	73,2	50,8	71,4	6,4	44,4	8,3	18,9	142	60	235,6	118,4	50	M12x50	183°	140	3000	6675

