


Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, горизонтальное, сила зажима до 3000 , форма В

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.

Полимерная ручка маслостойкая.



Указание:

Зажимы фиксируются в закрытой позиции рукоятки.

Поэтому они могут работать только на сжатие.

Чертежи

Ⓑ



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	A	A1	A2	B	B1	B5	C1	D	D1	H	Ход S	L	L1	L3	L4	L5	L6	L7	SW	M	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - H	Зажимное усилие F1 H	Крепежная сила F2 H
K2287.01600	B	40	70	15	51	72	3	21,5	6,3	10,9	50	12	146	76	25,1	220	24	4	35	17	M10	45°	50	1200	1600

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, горизонтальное, сила зажима до 3000 , форма В



Обзор изделий
