


Set de unidades de sujeción

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero para temple y revenido.

Versión:

Bruñido.

Volumen de suministro:

Forma A

K1008.0012

4x hierros de sujeción M12

4x tornillos hexagonales M12x55 de la clase de resistencia 12.9

4x arandelas para elementos de sujeción para M12

K1008.0016

4x hierros de sujeción M16

4x tornillos hexagonales M16x60 de la clase de resistencia 12.9

4x arandelas para elementos de sujeción para M16

Forma B

K1008.1412

4x hierros de sujeción M12

4x tornillos hexagonales M12x55 de la clase de resistencia 12.9

4x arandelas para elementos de sujeción para M12

4x tuercas para ranuras en T, medida de ranura 14

2x tuercas correderas con ranura guía

2x tornillos de cabeza cilíndrica M6x12

K1008.1816

4x hierros de sujeción M16

4x tornillos hexagonales M16x60 de la clase de resistencia 12.9

4x arandelas para elementos de sujeción para M16


4x tuercas para ranuras en T, medida de ranura 18

2x tuercas correderas con ranura guía

2x tornillos de cabeza cilíndrica M6x12

Set de unidades de sujeción

Planos



Nuestros productos

Set de unidades de sujeción

Referencia	Forma	Modelo de forma	B	B1	B2	D	L	L1
K1008.0012	A	sin tuerca corredera en ranura	40	12,8	-	M12	115	67,2
K1008.0016	A	sin tuerca corredera en ranura	40	16,8	-	M16	115	67,2
K1008.1412	B	con tuerca corredera en ranura	40	12,8	13,5	M12	115	67,2
K1008.1816	B	con tuerca corredera en ranura	40	16,8	17,5	M16	115	67,2