

Anillos de sujeción ranurados, exteriores

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.

Acero inoxidable 1.4305.

Acero inoxidable 1.4404.

Aluminio.

Versión:

Acero bruñido, tornillo acero 12.9.

Acero inoxidable acabado 1.4305 natural, tornillo acero inoxidable A2-70.

Acero inoxidable acabado 1.4404 natural, tornillo acero inoxidable A4-70.

Aluminio con acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.

Indicación:

Los anillos de sujeción ranurados envuelven exteriormente el árbol distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.

La ranura en el exterior del anillo de sujeción permite lograr unas fuerzas de sujeción hasta un 15% más elevadas que en la versión con ranura en la cara interna. La perforación sigue siendo cilíndrica, con lo que el árbol sigue estando rodeado con precisión. Menos desequilibrio.

Los anillos de sujeción de acero inoxidable A4 tienen un puntito de centrado marcado en el diámetro exterior.


Rango de temperatura:

-40 °C - +175 °C.

A petición:

Otras dimensiones.

Planos



Anillos de sujeción ranurados, exteriores

Nuestros productos

Anillos de sujeción ranurados, exteriores

Referencia	Modelo de forma	Material del cuerpo de base	Llave del acero	B	C (DIN 912)	D1	D2	R
K0611.100401	Ranurado exterior	acero	-	9	M3x8	4	16	20,7
K0611.100501	Ranurado exterior	acero	-	9	M3x8	5	16	20,7
K0611.100601	Ranurado exterior	acero	-	9	M3x8	6	16	20,7
K0611.100801	Ranurado exterior	acero	-	9	M3x8	8	18	22,4
K0611.101001	Ranurado exterior	acero	-	9	M3x10	10	24	26
K0611.101201	Ranurado exterior	acero	-	11	M4x12	12	28	31,8
K0611.101501	Ranurado exterior	acero	-	13	M5x16	15	34	39,4
K0611.101601	Ranurado exterior	acero	-	13	M5x16	16	34	39,4
K0611.101801	Ranurado exterior	acero	-	13	M5x16	18	36	41,1
K0611.102001	Ranurado exterior	acero	-	15	M6x18	20	40	46,4
K0611.102201	Ranurado exterior	acero	-	15	M6x18	22	42	48,1
K0611.102501	Ranurado exterior	acero	-	15	M6x18	25	45	50,8
K0611.102801	Ranurado exterior	acero	-	15	M6x18	28	48	53,7
K0611.103001	Ranurado exterior	acero	-	15	M6x18	30	54	58,6
K0611.104001	Ranurado exterior	acero	-	15	M6x18	40	60	65
K0611.105001	Ranurado exterior	acero	-	19	M8x25	50	78	87
K0611.100402	Ranurado exterior	acero inoxidable	1.4305	9	M3x8	4	16	20,7
K0611.100502	Ranurado exterior	acero inoxidable	1.4305	9	M3x8	5	16	20,7
K0611.100602	Ranurado exterior	acero inoxidable	1.4305	9	M3x8	6	16	20,7
K0611.100802	Ranurado exterior	acero inoxidable	1.4305	9	M3x8	8	18	22,4
K0611.101002	Ranurado exterior	acero inoxidable	1.4305	9	M3x10	10	24	26
K0611.101202	Ranurado exterior	acero inoxidable	1.4305	11	M4x12	12	28	31,8
K0611.101502	Ranurado exterior	acero inoxidable	1.4305	13	M5x16	15	34	39,4
K0611.101602	Ranurado exterior	acero inoxidable	1.4305	13	M5x16	16	34	39,4
K0611.101802	Ranurado exterior	acero inoxidable	1.4305	13	M5x16	18	36	41,1
K0611.102002	Ranurado exterior	acero inoxidable	1.4305	15	M6x18	20	40	46,4
K0611.102202	Ranurado exterior	acero inoxidable	1.4305	15	M6x18	22	42	48,1
K0611.102502	Ranurado exterior	acero inoxidable	1.4305	15	M6x18	25	45	50,8
K0611.102802	Ranurado exterior	acero inoxidable	1.4305	15	M6x18	28	48	53,7
K0611.103002	Ranurado exterior	acero inoxidable	1.4305	15	M6x18	30	54	58,6
K0611.104002	Ranurado exterior	acero inoxidable	1.4305	15	M6x18	40	60	65
K0611.105002	Ranurado exterior	acero inoxidable	1.4305	19	M8x25	50	78	87
K0611.100404	Ranurado exterior	acero inoxidable A4	1.4404	9	M3x8	4	16	20,7
K0611.100504	Ranurado exterior	acero inoxidable A4	1.4404	9	M3x8	5	16	20,7
K0611.100604	Ranurado exterior	acero inoxidable A4	1.4404	9	M3x8	6	16	20,7
K0611.100804	Ranurado exterior	acero inoxidable A4	1.4404	9	M3x8	8	18	22,4
K0611.101004	Ranurado exterior	acero inoxidable A4	1.4404	9	M3x10	10	24	26
K0611.101204	Ranurado exterior	acero inoxidable A4	1.4404	11	M4x12	12	28	31,8
K0611.101504	Ranurado exterior	acero inoxidable A4	1.4404	13	M5x16	15	34	39,4
K0611.101604	Ranurado exterior	acero inoxidable A4	1.4404	13	M5x16	16	34	39,4
K0611.101804	Ranurado exterior	acero inoxidable A4	1.4404	13	M5x16	18	36	41,1
K0611.102004	Ranurado exterior	acero inoxidable A4	1.4404	15	M6x18	20	40	46,4
K0611.102204	Ranurado exterior	acero inoxidable A4	1.4404	15	M6x18	22	42	48,1
K0611.102504	Ranurado exterior	acero inoxidable A4	1.4404	15	M6x18	25	45	50,8
K0611.102804	Ranurado exterior	acero inoxidable A4	1.4404	15	M6x18	28	48	53,7
K0611.103004	Ranurado exterior	acero inoxidable A4	1.4404	15	M6x18	30	54	58,6
K0611.104004	Ranurado exterior	acero inoxidable A4	1.4404	15	M6x18	40	60	65
K0611.105004	Ranurado exterior	acero inoxidable A4	1.4404	19	M8x25	50	78	87
K0611.100403	Ranurado exterior	aluminio	-	9	M3x8	4	16	20,7
K0611.100503	Ranurado exterior	aluminio	-	9	M3x8	5	16	20,7
K0611.100603	Ranurado exterior	aluminio	-	9	M3x8	6	16	20,7
K0611.100803	Ranurado exterior	aluminio	-	9	M3x8	8	18	22,4
K0611.101003	Ranurado exterior	aluminio	-	9	M3x10	10	24	26
K0611.101203	Ranurado exterior	aluminio	-	11	M4x12	12	28	31,8
K0611.101503	Ranurado exterior	aluminio	-	13	M5x16	15	34	39,4
K0611.101603	Ranurado exterior	aluminio	-	13	M5x16	16	34	39,4
K0611.101803	Ranurado exterior	aluminio	-	13	M5x16	18	36	41,1
K0611.102003	Ranurado exterior	aluminio	-	15	M6x18	20	40	46,4
K0611.102203	Ranurado exterior	aluminio	-	15	M6x18	22	42	48,1

Anillos de sujeción ranurados, exteriores

Nuestros productos

Referencia	Modelo de forma	Material del cuerpo de base	Llave del acero	B	C (DIN 912)	D1	D2	R
K0611.102503	Ranurado exterior	aluminio	-	15	M6x18	25	45	50,8
K0611.102803	Ranurado exterior	aluminio	-	15	M6x18	28	48	53,7
K0611.103003	Ranurado exterior	aluminio	-	15	M6x18	30	54	58,6
K0611.104003	Ranurado exterior	aluminio	-	15	M6x18	40	60	65
K0611.105003	Ranurado exterior	aluminio	-	19	M8x25	50	78	87