


Tuercas hexagonales DIN 934

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.

Versión:

Acero con clase de resistencia 8, acabado natural o cincado.

Acero con clase de resistencia 10, acabado natural o cincado.

Acero con clase de resistencia 12, acabado natural.

Acero inoxidable A2-70, acabado natural.

Acero inoxidable A4-70, acabado natural.


Indicación:

La clase de resistencia de la tuerca debe ser siempre igual o mayor que la clase de resistencia del tornillo. Es decir, a un tornillo con clase de resistencia 8.8 le corresponde una tuerca con clase de resistencia 8 (o superior, pero nunca inferior). En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.

A petición:

Anchos de llave según DIN ISO 272.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material	Clase de resistencia	Superficie cuerpo de base	D	E	H	SW
K1145.025	acero	8	acabado natural (negro)	M2,5	5,45	2	5
K1145.03	acero	8	acabado natural (negro)	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.04	acero	8	acabado natural (negro)	M4	7,66	3,2	7
K1145.05	acero	8	acabado natural (negro)	M5	8,79	4	8
K1145.06	acero	8	acabado natural (negro)	M6	11,05	5	10
K1145.08	acero	8	acabado natural (negro)	M8	14,38	6,5	13
K1145.10	acero	8	acabado natural (negro)	M10	18,9	8	17
K1145.12	acero	8	acabado natural (negro)	M12	21,1	10	19
K1145.14	acero	8	acabado natural (negro)	M14	23,9	11	22
K1145.16	acero	8	acabado natural (negro)	M16	26,76	13	24
K1145.20	acero	8	acabado natural (negro)	M20	32,95	16	30
K1145.22	acero	8	acabado natural (negro)	M22	35	18	32
K1145.24	acero	8	acabado natural (negro)	M24	39,6	19	36
K1145.27	acero	8	acabado natural (negro)	M27	45,2	22	41
K1145.30	acero	8	acabado natural (negro)	M30	50,9	24	46

Tuercas hexagonales DIN 934

Nuestros productos

Referencia	Material	Clase de resistencia	Superficie cuerpo de base	D	E	H	SW
K1145.33	acero	8	acabado natural (negro)	M33	55,4	26	50
K1145.36	acero	8	acabado natural (negro)	M36	60,8	29	55
K1145.2025	acero	8	cincado	M2,5	5,45	2	5
K1145.203	acero	8	cincado	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.204	acero	8	cincado	M4	7,66	3,2	7
K1145.205	acero	8	cincado	M5	8,79	4	8
K1145.206	acero	8	cincado	M6	11,05	5	10
K1145.208	acero	8	cincado	M8	14,38	6,5	13
K1145.210	acero	8	cincado	M10	18,9	8	17
K1145.212	acero	8	cincado	M12	21,1	10	19
K1145.214	acero	8	cincado	M14	23,9	11	22
K1145.216	acero	8	cincado	M16	26,76	13	24
K1145.220	acero	8	cincado	M20	32,95	16	30
K1145.222	acero	8	cincado	M22	35	18	32
K1145.224	acero	8	cincado	M24	39,6	19	36
K1145.227	acero	8	cincado	M27	45,2	22	41
K1145.230	acero	8	cincado	M30	50,9	24	46
K1145.233	acero	8	cincado	M33	55,4	26	50
K1145.236	acero	8	cincado	M36	60,8	29	55
K1145.403	acero	10	acabado natural (negro)	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.404	acero	10	acabado natural (negro)	M4	7,66	3,2	7
K1145.405	acero	10	acabado natural (negro)	M5	8,79	4	8
K1145.406	acero	10	acabado natural (negro)	M6	11,05	5	10
K1145.408	acero	10	acabado natural (negro)	M8	14,38	6,5	13
K1145.410	acero	10	acabado natural (negro)	M10	18,9	8	17
K1145.412	acero	10	acabado natural (negro)	M12	21,1	10	19
K1145.414	acero	10	acabado natural (negro)	M14	23,9	11	22
K1145.416	acero	10	acabado natural (negro)	M16	26,76	13	24
K1145.420	acero	10	acabado natural (negro)	M20	32,95	16	30
K1145.422	acero	10	acabado natural (negro)	M22	35	18	32
K1145.424	acero	10	acabado natural (negro)	M24	39,6	19	36
K1145.427	acero	10	acabado natural (negro)	M27	45,2	22	41
K1145.430	acero	10	acabado natural (negro)	M30	50,9	24	46
K1145.433	acero	10	acabado natural (negro)	M33	55,4	26	50
K1145.436	acero	10	acabado natural (negro)	M36	60,8	29	55
K1145.304	acero	10	cincado	M4	7,66	3,2	7
K1145.305	acero	10	cincado	M5	8,79	4	8
K1145.306	acero	10	cincado	M6	11,05	5	10
K1145.308	acero	10	cincado	M8	14,38	6,5	13
K1145.310	acero	10	cincado	M10	18,9	8	17
K1145.312	acero	10	cincado	M12	21,1	10	19
K1145.314	acero	10	cincado	M14	23,9	11	22
K1145.316	acero	10	cincado	M16	26,76	13	24
K1145.320	acero	10	cincado	M20	32,95	16	30
K1145.322	acero	10	cincado	M22	35	18	32
K1145.324	acero	10	cincado	M24	39,6	19	36
K1145.327	acero	10	cincado	M27	45,2	22	41
K1145.330	acero	10	cincado	M30	50,9	24	46
K1145.333	acero	10	cincado	M33	55,4	26	50
K1145.336	acero	10	cincado	M36	60,8	29	55
K1145.506	acero	12	acabado natural (negro)	M6	11,05	5	10
K1145.508	acero	12	acabado natural (negro)	M8	14,38	6,5	13
K1145.510	acero	12	acabado natural (negro)	M10	18,9	8	17
K1145.512	acero	12	acabado natural (negro)	M12	21,1	10	19
K1145.516	acero	12	acabado natural (negro)	M16	26,76	13	24
K1145.520	acero	12	acabado natural (negro)	M20	32,95	16	30
K1145.524	acero	12	acabado natural (negro)	M24	39,6	19	36
K1145.527	acero	12	acabado natural (negro)	M27	45,2	22	41
K1145.530	acero	12	acabado natural (negro)	M30	50,9	24	46
K1145.536	acero	12	acabado natural (negro)	M36	60,8	29	55
K1145.1025	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M2,5	5,45	2	5

Tuercas hexagonales DIN 934

Nuestros productos

Referencia	Material	Clase de resistencia	Superficie cuerpo de base	D	E	H	SW
K1145.103	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.104	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M4	7,66	3,2	7
K1145.105	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M5	8,79	4	8
K1145.106	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M6	11,05	5	10
K1145.108	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M8	14,38	6,5	13
K1145.110	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M10	18,9	8	17
K1145.112	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M12	21,1	10	19
K1145.116	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M16	26,76	13	24
K1145.120	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M20	32,95	16	30
K1145.130	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M30	50,9	24	46
K1145.136	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M36	60,8	29	55
K1145.114	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M14	23,9	11	22
K1145.122	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M22	35	18	32
K1145.124	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M24	39,6	19	36
K1145.127	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M27	45,2	22	41
K1145.133	acero inoxidable A2	70	acabado natural	M33	55,4	26	50
K1145.5025	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M2,5	5,45	2	5
K1145.603	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.604	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M4	7,66	3,2	7
K1145.605	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M5	8,79	4	8
K1145.606	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M6	11,05	5	10
K1145.608	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M8	14,38	6,5	13
K1145.610	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M10	18,9	8	17
K1145.612	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M12	21,1	10	19
K1145.614	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M14	23,9	11	22
K1145.616	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M16	26,76	13	24
K1145.620	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M20	32,95	16	30
K1145.622	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M22	35	18	32
K1145.624	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M24	39,6	19	36
K1145.627	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M27	45,2	22	41
K1145.630	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M30	50,9	24	46
K1145.633	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M33	55,4	26	50
K1145.636	acero inoxidable A4	70	acabado natural	M36	60,8	29	55