

Rychloupínače vertikální s bezpečnostní pojistkou se svislou patkou a nastavitelným přitlačným šroubem

Popis zboží/obrázky produktu

KIPPl^ock

Popis

Materiál:

Ocel.
Úchyt z polyamidu.
Odjišťovací rukojeť TPE.

Provedení:

Nitrocementováno a černě oxidováno.
Úchopový prvek modrý, černý nebo červený.

Upozornění:

Bezúdržbová, kloubová pouzdra vysoké kvality. Neměnná síla při otevírání a zavírání. Optimální stabilita je dosahována kuželovým upínacím ramenem profilu U. Včetně uvnitř uloženého tyčového zamykání s automatickou pojistkou.

Na vyžádání:

další barevná provedení rukojetí.

Příslušenství:

K0106
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393


Odkaz na výkres:

1) Dorazový kolík poloha 1
2) Dorazový kolík poloha 2



**Rychloupínače vertikální s bezpečnostní pojistkou se svislou patkou a
nastavitelným přítlačným šroubem**

Popis zboží/obrázky produktu



**product
design
award**



Rychloupínače vertikální s bezpečnostní pojistkou se svislou patkou a nastavitelným přitlačným šroubem

Popis zboží/obrázky produktu




RAL 7021
 $\Delta = 0$

RAL 5002
 $\Delta = 1$

RAL 3020
 $\Delta = 3$

Výkresy



Přehled zboží

Rychloupínače vertikální s bezpečnostní pojistkou, se svislou patkou a nastavitelným přitlačným šroubem

Objednací číslo	Barva komponentu	Úhel rozevření přídržného ramena poloha 1	Úhel rozevření přídržného ramena poloha 2	Úhel rozevření přídržného ramena bez dorazu	Úhel rozevření držadla poloha 1	Úhel rozevření držadla poloha 2	Ruční síla FH N	Přídržná síla F1 N	Přídržná síla F2 N	Upínací síla F3 N	Upínací síla F4 N
K0663.006101	ultramarín RAL 5002	56°	83°	141°	46°	56°	160	1350	1650	920	1050
K0663.008101	ultramarín RAL 5002	13°	93°	158°	26°	61°	190	2000	2800	940	1350
K0663.010101	ultramarín RAL 5002	6°	97°	176°	19°	59°	250	2500	4500	1500	2800
K0663.012101	ultramarín RAL 5002	11°	88°	164°	24°	60°	280	3000	5500	1400	2800
K0663.006100	tmavošedá RAL 7021	56°	83°	141°	46°	56°	160	1350	1650	920	1050
K0663.008100	tmavošedá RAL 7021	13°	93°	158°	26°	61°	190	2000	2800	940	1350
K0663.010100	tmavošedá RAL 7021	6°	97°	176°	19°	59°	250	2500	4500	1500	2800
K0663.012100	tmavošedá RAL 7021	11°	88°	164°	24°	60°	280	3000	5500	1400	2800
K0663.006103	bezpečnostní červená RAL 3020	56°	83°	141°	46°	56°	160	1350	1650	920	1050
K0663.008103	bezpečnostní červená RAL 3020	13°	93°	158°	26°	61°	190	2000	2800	940	1350
K0663.010103	bezpečnostní červená RAL 3020	6°	97°	176°	19°	59°	250	2500	4500	1500	2800
K0663.012103	bezpečnostní červená RAL 3020	11°	88°	164°	24°	60°	280	3000	5500	1400	2800

Objednací číslo	Barva komponentu	Děrová šablona	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B6	C	C2	D	H	L	L1
K0663.006101	ultramarín RAL 5002	3	M6x35	14	29	7	12	-	10,2	5,2	17,5	12,5	53,4	37,6	5,5	5,5	175,7	86,5	53
K0663.008101	ultramarín RAL 5002	3	M8x45	21	39	9	19	-	10,2	5,2	20,6	15,6	51,1	49	6,5	6,8	207,6	107	62

Rychloupínače vertikální s bezpečnostní pojistkou se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva komponentu	Děrová šablona	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B6	C	C2	D	H	L	L1
K0663.010101	ultramarín RAL 5002	2	M10x55	32	50	8	27	3,5	14,1	7,1	25,5	18,5	56,5	62,3	13	9	254	153	95
K0663.012101	ultramarín RAL 5002	5	M12x70	32	53	10,5	-	-	14,1	7,1	28	21	56,5	69,8	9	8,8	272,1	173,5	113,5
K0663.006100	tmavošedá RAL 7021	3	M6x35	14	29	7	12	-	10,2	5,2	17,5	12,5	53,4	37,6	5,5	5,5	175,7	86,5	53
K0663.008100	tmavošedá RAL 7021	3	M8x45	21	39	9	19	-	10,2	5,2	20,6	15,6	51,1	49	6,5	6,8	207,6	107	62
K0663.010100	tmavošedá RAL 7021	2	M10x55	32	50	8	27	3,5	14,1	7,1	25,5	18,5	56,5	62,3	13	9	254	153	95
K0663.012100	tmavošedá RAL 7021	5	M12x70	32	53	10,5	-	-	14,1	7,1	28	21	56,5	69,8	9	8,8	272,1	173,5	113,5
K0663.006103	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M6x35	14	29	7	12	-	10,2	5,2	17,5	12,5	53,4	37,6	5,5	5,5	175,7	86,5	53
K0663.008103	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M8x45	21	39	9	19	-	10,2	5,2	20,6	15,6	51,1	49	6,5	6,8	207,6	107	62
K0663.010103	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10x55	32	50	8	27	3,5	14,1	7,1	25,5	18,5	56,5	62,3	13	9	254	153	95
K0663.012103	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M12x70	32	53	10,5	-	-	14,1	7,1	28	21	56,5	69,8	9	8,8	272,1	173,5	113,5